


KWC F3E

Elektroniczna armatura sflukujaca do pisuaru, montaz natynkowy

Modell-Linie: F3E | F3EF3001

Armatura sflukujaca | Armatura sflukujaca do pisuarow sterowana elektronicznie



KWC-No.

2030072417

F3E Armatura sflukujaca do pisuaru DN 15, montaz natynkowy, sterowana optoelektronicznie. Elektronika sterujaca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym, bateria litowa 6 V (CR-P2) i czujnik w obudowie w calosci z metalu, korpus mosieznym polerowany, powloka chromowana. Z zamknanym regulatorem ilosci wody, lacznikiem do pisuaru, rurq sflukujacq i rozeta.

Aktywowane plukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wytlacznik bezpieczenstwa powodujacy wytlaczenie w przypadku ciaglej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Aktywacja plukania higienicznego po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i przechowywanie danych statystycznych.

Dane techniczne

Wstepne ustawienia sflukiwanie higienicznego
Zasada funkcjonowania
Plukanie higieniczne
Srednica nominalna
Srednica doplywu
Materiał złączki
ATT-WS-PARAMETERIZATION
Napięcie przyłączeniowe
ATT-WS-POWTYPE
Izolacja akustyczna
Wykończenie powierzchni
Wykończenie powierzchni
Rodzaje baterii
Rodzaje złączek odpływowych
Rodzaj montażu
Rodzaj obsługi
Rodzaj czujnika
ATT-WS-WATCON
Kolor podstawowy

24 godziny po ostatniej operacji
ELECTRONIX-C
Tak
DN 15
G 1/2 B
Mosiądz
REMOTECONTROL
Bateria 6V
Bateria
Nie
Chromowany
Chromowany
CR-P2
Pisuar
Montaż naścienny
SENSOR-OPERATION
Czujnik opto-elektroniczny
THREAD
CHROME-GLOSSY



Akcesoria opcjonalne

KWC F3E

Elektroniczna armatura spłukująca do pisuaru, montaż natynkowy

Modell-Linie: F3E | F3EF3001

Armatura spłukująca | Armatura spłukująca do pisuarów sterowana elektronicznie



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004



Spluczka rurkowa

2000101435
AQRM913



Przedłużenie spluczki rurkowej

2000101436
AQRM914



Przedłużenie spluczki rurkowej

2000101438
AQRM916



Przedłużenie spluczki rurkowej

2000101439
AQRM917



Przedłużenie spluczki rurkowej

2000101440
AQRM918

Części zamienne



Pokrywa

2030041514
ASEX1006



Bateria litowa 6V

2000104846
EPRTR0008



Spluczka rurkowa

2000101434
AQRM912